

Garant

TKM-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 12,01mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	164362 12,01
GTIN	4045197363367
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.** Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvimen valmistustoleranssit:

Kokonaisluvut ja Ø 0,5: H7 normiin DIN 1420
1/100-mitat Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0
Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

Käyttö:

Läpireikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 164420.

Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terien lkm Z: 6

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terän pituus L_c: 20 mm

Ulkonema L₁: 71 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 12 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm²

0,7 mm/kierr,

Ulkonema L_1	71 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	12,01 mm
Varren toleranssi	h6
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Terän pituus L_c	20 mm
Terien lkm Z	6
suositeltu reiän \varnothing teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	11,8 mm
Reiän \varnothing :n toleranssi	0 / 0,004
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs $< 750 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	150 m/min	P
Teräs $< 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	120 m/min	P
Teräs $< 1100 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	120 m/min	P
GG	soveltuu	80 m/min	K
G GG	soveltuu	60 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

