

**Garant**
**Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90°, pinnoittamaton, Ulko-Ø: 6,3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	150371 6,3
GTIN	4045197086099
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus**
**Malli:**

**Kaikki upottimet kolmileikkuisia**, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN335-C-standardia tarkemmin toleranssein. **Pitkä lieriövarsi.**

**Tekninen kuvaus**

Uppokantaruuveille DIN 7991	M3
Alkureiän Ø	1,5 mm
Ulko-Ø	6,3 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/kierr,
Varren toleranssi	h9
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	1,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		