

Garant
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/4-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	137860 3/4-10
GTIN	4045197080264
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E
Käyttö:
UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

 varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	19,05 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	16,5 mm
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	11 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4-10 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

