

Garant**Konekierretappi pitkä, pinnoittamaton, M: M5****Tilastiedot**

Tilausnumero	131800 M5
GTIN	4045197070364
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Pitkä varsi (kavennettu varren-Ø suurempia käyttösyvyiksiä varten).****Etu:**Soveltuu erityisen hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 357

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteen Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,8 mm
Standardi	DIN 357
varren Ø D _s	3,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	10 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

