

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 7/8-9****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 137860 7/8-9 |
| GTIN | 4045197080271 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------|
| Kierrettä/ tuuma | 9 |
| Alkureiän Ø | 19,5 mm |
| Kierteen Ø | 22,23 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteennousu | 2,822 mm |
| Standardi | DIN 376 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Lastuava aine | HSS E |
| varren $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Varren nelikulmio \square | 14,5 mm |
| Kierteen syvyys | 44,46 mm |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 7/8-9 UNC |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 20 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

