

Garant**Konekierretappi Muoto B ekstrapitkä, pinnoittamaton, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131760 M10
GTIN	4045197070272
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Erittäin pitkä varsi.**≤ **M10:**Varsi, **DIN 371;**≥ **M12:** Varsi, **DIN 376.****Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	10 mm
Alkureiän Ø	8,5 mm
Standardi	Tehdasnormi

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio \square	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

