

Garant**TKM-kalvin HPC-pohjareikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 8,01mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	164392 8,01
GTIN	4045197363602
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Malli:**

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin. Paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus.** Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvimen valmistustoleranssit:

Kokonaisluvut ja Ø 0,5: H7 normiin DIN 1420

1/100-mitat Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

Lyhyt leikkuuosa, suoraurainen.

Käyttö:

Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 164425.

Käyttö poraustavalla: Pohjareikäle

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terien lkm Z: 6

Reiän Ø:n toleranssi: 0 / 0,004

Terän pituus L_c: 16 mm

Ulkonema L₁: 60 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 8 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm²

0,6 mm/kierr,

Ulkonema L_1	60 mm
Varren toleranssi	h6
Nimellis- $\varnothing D_c$	8,01 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L_c	16 mm
Terien lkm Z	6
suositeltu reiän \varnothing teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	7,9 mm
Reiän \varnothing :n toleranssi	0 / 0,004
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	kyllä
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	Pohjareiälle
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs $< 750 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	150 m/min	P
Teräs $< 900 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	120 m/min	P
Teräs $< 1100 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	120 m/min	P
GG	soveltuu	80 m/min	K
G GG	soveltuu	60 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

