

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 3/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,53 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,587 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	9,53 mm
Alkureiän Ø	8 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierteen syvyys	19,06 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/8-16 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

