

Garant**Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, G: G1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137450 G1
GTIN	4045197079992
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee. **HSS****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	11
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	33,25 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Alkureiän Ø	30,75 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	25 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	66,5 mm
Kierteen koko	G1
Pinnoitus	höyrytetty

Kierrettyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		