

Garant
Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 6-32

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 137860 6-32 |
| GTIN | 4045197080158 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus
Malli:
Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E
Käyttö:
UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,51 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,85 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------|
| Kierteennousu | 0,794 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 32 |
| Kierteen Ø | 3,51 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Alkureiän Ø | 2,85 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Standardi | DIN 371 |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 4 mm |
| Kokonaispituus L | 56 mm |
| Varren nelikulmio \square | 3 mm |
| Kierteen syvyys | 7,02 mm |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 6-32 UNC |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 20 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

