

Garant**TKM-rouhintajyrsin, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205330 8
GTIN	4045197643995
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällyprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Tekninen kuvaus**

Kavennuksen Ø D ₁	7,8 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	27 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,45 mm
Terän Ø D _c	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus L _c	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	d11

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		