



Konekierretappi, TiN, UNC: 1/2-13



Tilaustiedot

Tilausnumero	137865 1/2-13
GTIN	4045197533180
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 13

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mm

Varren Ø: 9 mm

Varren nelikulmio: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Alkureiän Ø	10,8 mm
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	1,954 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	13
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren nelikulmio	7 mm
Kierteen syvyys	25,4 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/2-13
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen