

**Garant****Konekierretappi HSS/E, TiCN, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131930 M3
GTIN	4045197070753
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-** ja **HARDOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Alkureiän Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu