

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	1913207
GTIN	4045197101693
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Epäkeskinen takapinnan hionta.

- Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.
- Erittäin tarkka terien hionta - siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat.
- Erikoisrintakulma alumiinille.

Huomautus:

Kiilaurien jyrshintään.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,02 mm
Terän Ø D_c	7 mm
Hammasluku Z	3
varren Ø D_s	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Terän pituus L_c	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	42 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	W
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		