

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/16-24****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 138000 5/16-24 |
| GTIN | 4045197080325 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------|
| Alkureiän Ø | 6,9 mm |
| Kierteen Ø | 7,94 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Standardi | DIN 374 |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Varren nelikulmio \square | 4,9 mm |
| Kierteen syvyys | 15,86 mm |
| Kierteennousu | 1,058 mm |
| Kierretyyppi | UNF |
| Kierteen koko | 5/16-24 UNF |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 20 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

