

Garant
Konekierretappi Sisäjähdytys, TiN, M: M6

Tilaustiedot

Tilausnumero	132050 M6
GTIN	4045197070982
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Vankka malli.

Käytetään **emulsion** (rasvapitoisuus väh. 8 %) kanssa **sisäisen jäähdytysaineen syötön avulla.**

Suositus:

Käytettäessä **TOOLOX-** ja **HARDOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi