

**Garant****Konekierretappi HSS/E, nitrattu ja höyrytetty, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131920 M16
GTIN	4045197070722
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 12 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 9 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 14 mm**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2 mm
Kierteen $\varnothing$	16 mm
Alkureiän $\varnothing$	14 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		