

**Garant****HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka, SK 40 A = 160, ER-kiristysholkkikoolle: 11M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300645 11M
GTIN	4062406544577
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Ulko- ja sisäkartioiden hiottu, ja kaikki varret on kovasorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. Ballufchip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min<sup>-1</sup>).

**Etu:**

- **3 µm:n pyörintä 2 µm:n kiristysholkilla, 6 µm:n pyörintä 5 µm:n kiristysholkilla.**
- **Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 tavalliseen ER-istukkaan verrattuna).**
- **Tärinää vähentävä vaikutus kaksiosaisen kiristysmutterin kautta (koko 11M ja 16M yksiosainen).**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **tarkkuuskiristysmutterin..**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806,  
AB-kiristysavain nro 308820 - 308835,  
ER-kiristysholkit nro 308901 - 309434,  
ER-kiristysavaimet nro 309748; 309749; 309758; 309759,  
ER-kiristysholkit Fahrion nro 308901 - 309434.

**Huomautus:**

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h 10.**
- **Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.**
- **Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 1 - 7 mm

Ulko-Ø D: 16 mm  
ER-varakiinnitysmutteri nro 309618: 11M

## Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 7 mm
Ulko-Ø D	16 mm
ER-varakiinnitysmutteri nro 309618	11M
Sovitin	SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

HiRunER-pyöräavain Tyyppi 11M	309757 11M
HiRunER-pyöräavain momenttiavaimeen Tyyppi 11M	309758 11M