

Garant
Tarkkuuskartioupotin 90°, TiN, Ulko-Ø: 37mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	150396 37
GTIN	4045197087034
Tuoteluokka	11M

Kuvaus
Malli:

Kaikki upottimet takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat kokoon 31 saakka hiottu umpiaineesta. Rintakulma muuttuu upottimen läpimitan mukaan, joten lastu muodostuu aina optimaaliseksi. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tarkkuuskärkiupottimen avulla voi nostaa tehoa huomattavasti.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**. Varrelliset kärkiupotinterät 6,3 mm (1/4 tuumaa), katso ryhmä 67.

Tekninen kuvaus

Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047	M20
Ulko-Ø	37 mm
Uppokantaruuveille DIN 7991	M20
Pienin upotuksen Ø, porauksiin alkaen	4,8 mm
Alkureiän Ø	4,8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
Kokonaispituus L	118 mm
Morsekartio MK	2
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	TiN

Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 335 D
Varsi	Morsekartio
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	25 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	34 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		