

Garant**Pienoisupotin läpirei'ille 90°, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:
10X5,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	155600 10X5,3
GTIN	4045197462817
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Kierukkaurainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Käyttö:

Läpirei'ille laatutaso **hieno** (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
ISO 2009-, 2010-, 7046- ja 7047 -stand. (DIN 963, 964, 965 ja 966) mukaisten ruuvien
upottamiseen.

Huomautus:

Koko 4,6×2,4 – ei määritelty DIN-standardeissa.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,12 mm/kierr,
Tapin Ø	5,3 mm
Alkureiän Ø	5,3 mm
Terien lkm Z	3
Upottimen Ø	10 mm
ruuvikoolle	M5
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	5,5 mm

Kärkikulma	90 astetta
Terän pituus l_c	18 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 1866 A
Varsi	Lieriövarsi.
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		