

**Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132170 M4
GTIN	4045197265401
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!****Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 63 mmVarren  $\varnothing$ : 4,5 mm

Varren nelikulmio: 3,4 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 3,3 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,7 mm
Alkureiän $\varnothing$	3,3 mm
Kierteen $\varnothing$	4 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Standardi	DIN 371
Varren Ø	4,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	63 mm
Varren nelikulmio	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	8 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen