

Garant**GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, täyskovametalli HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203048 4
GTIN	4062406565497
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoishionta, jossa **torusmainen lastuamissärmän pyöritys**.

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203028.

Tekninen kuvaus

Kulmapyöritys r_v	0,2 mm
HammaslukuZ	4
Kokonaispituus L	57 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø D_s	6 mm
Kavennuksen Ø D_1	3,8 mm
Nousukulma	30 astetta
Terän Ø D_c	4 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6

Syöttö f_z särmäykseen Inconel®issa	0,035 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	17 mm
Terän pituus L_c	11 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------