

## Garant

### GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, varsijyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	203161 3
GTIN	4062406565763
Tuoteluokka	11Z

#### Kuvaus

##### Malli:

Eriytynen hionta **torusmainen lastuamissärmän säteellä.**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

##### Käyttö:

**Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelpohjaisten seosten** jyrsintään.

##### Huomautus:

**Seuraajatuote nrolle 203082.**

#### Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	13 mm
Hammasluku Z	5
Kavennuksen $\varnothing D_1$	2,8 mm
Terän pituus $L_c$	8 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen Iconel®issa	0,03 mm
Kulmapyöristys $r_v$	0,2 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	e8
Kokonaispituus L	57 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	38 astetta
Terän $\varnothing D_c$	3 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkukulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,08×D
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		