

Garant

GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, varsijyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	203161 10
GTIN	4062406565817
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus

Malli:

Eriytynen hionta **torusmainen lastuamissärmän säteellä.**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203082.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kulmapyöristys r_v	0,2 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
HammaslukuZ	5
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	30 mm
Nousukulma	38 astetta
Terän pituus L_c	22 mm
Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa	0,07 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø D_s	10 mm

Kokonaispituus L	72 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D _c	10 mm
Kavennuksen Ø D ₁	9,7 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,08×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		