

Garant**GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 203207 4 |
| GTIN | 4062406565848 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Hiontaan.

Erikoismuoto lastujen optimaaliseen poistoon.

Korkea vakaus ja tasainen toiminta epätasaisen jaon ansiosta.

Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA |
| Terän Ø D _c | 4 mm |
| syöttösuunta | vaaka |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 3,8 mm |
| Nousukulma | 38 astetta |
| HammaslukuZ | 5 |
| Kokonaispituus L | 65 mm |
| Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm |
| Terän pituus L _c | 16 mm |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |

| | |
|---|-----------------------------|
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 23 mm |
| Sarja | Master Alu |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Terien jako | epätasainen |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | $0,1 \times D$ särmäyksessä |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrtsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 550 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 450 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 200 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 160 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 200 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 150 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | soveltuu | 180 m/min | N |
| POM GF25 | soveltuu | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | soveltuu | 130 m/min | N |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|---|
| PTFE CF25 | soveltuu | 160 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 300 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 160 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 200 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB