

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132420 M6
GTIN	4045197071552
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Hybridi	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	2 m/min	S
MMC	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		