

**Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132170 M2,5
GTIN	4045197265371
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.**Huomautus:****UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!****Suositteltu seuraajatuote on nro 132180.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 50 mmVarren \varnothing : 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän \varnothing : 2,05 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän \varnothing	2,05 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,45 mm

Standardi	DIN 371
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen