



Konekierretappi HSS-E-PM muoto B 6HX, TiCN, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	132170 M20
GTIN	4045197265487
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Voimakas vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria. Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suosittelun seuraajatuote on nro 132180.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 140 mm

Varren \varnothing : 16 mm

Varren nelikulmio: 12 mm

Alkureiän \varnothing : 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,5 mm
Alkureiän \varnothing	17,5 mm
Kierteen \varnothing	20 mm
Terien lkm Z	4
Leikkauskulma	50 astetta

Standardi	DIN 376
Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	140 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen