

Garant**GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC HPC, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203207 10
GTIN	4062406565879
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Hiontaan.

Erikoismuoto lastujen optimaaliseen poistoon.

Korkea vakaus ja tasainen toiminta epätasaisen jaon ansiosta.

Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.

Tekninen kuvaus

Nousukulma	38 astetta
syöttösuunta	vaaka
Terän pituus L_c	30 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Terän Ø D_c	10 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren Ø D_s	10 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Kavennuksen Ø D_1	9,5 mm
HammaslukuZ	5
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	35 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,065 mm
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	550 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	200 m/min	N
PE-HD	soveltuu	160 m/min	N
PA 66	soveltuu	200 m/min	N
PEEK	soveltuu	150 m/min	N
PF 31	soveltuu	130 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	180 m/min	N
POM GF25	soveltuu	160 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	150 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	130 m/min	N

PTFE CF25	soveltuu	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	300 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB