



## Tarrahiomalaikka (CER)Hookit 775L Rei'ittämätön, Ø 150 mm, Rakeisuus: 80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	567793 80
GTIN	50051125868209
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

**Luja kalvoalusta.** Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

#### Etu:

- **Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.**
- **Parannettu repäisyjuuus kuormitettaessa reunoja.**

#### Käyttö:

Laadukas korundi-hiomarae (A), yleiskäyttöinen karkeaan, keskikarkeaan ja viimeistelyhiontaan. Tarkkuushiomarae **Cubitron™ II** soveltuu suurille pinnoille (levyjen työstö) **nopean materiaalinpoiston** ja **tasaisen pinnan viimeistelyn** ansiosta.

### Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	150 mm
Sarja	775L
Rakeisuus	80
Hioma-aine	Cubitron™ II

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		