

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: 50/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Erikoismalli 3-kulmaisella varrella, kiinnitys suoraan vastakaran voimakäyttöiseen istukkaan.

Vaihdettavat päät nro 320629.

Painavien työkappaleiden työstämiseen.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihdettavat päät nro 320625.

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Tekninen kuvaus

Pyörintävirhe	0,01 mm
varren Ø D ₁	18 mm
Kokonaispituus L	165 mm
Työkappaleen paino	700 kg
Rungon Ø D	74 mm
Joustoliike	4 mm
Ø d	50 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Hyötypituus L ₁	95 mm
Sopii värikoodiin	K18
Sovitin	3-kulmainen varsi
Tuotetyyppi	Keskityskärki