

Garant

TKM-jyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø DC: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	203028 12
GTIN	4045197527677
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Erikoishionta, jossa torusmainen lastuamissärmän pyöristys ja **erikoispinnoite**.

Toleranssi, nimellis-Ø: f8

HammaslukuZ: 4

Nousukulma: 35 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 4

Terän pituus L_c : 26 mm

Kokonaispituus L: 83 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Kulmapyöristys r_v : 0,2 mm

Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa: 0,065 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa	0,065 mm
Terän Ø D_c	12 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän pituus L_c	26 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Nousukulma	35 astetta
Kulmapyöristys r_v	0,2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	TPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

Palvelut

Varren hiominen lieriömäiseksi Tyyppi FRST	209900 FRST
Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren-Ø työkalu 12 mm	SZ2025 12