

Garant**TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207480 2/6
GTIN	4045197326768
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoisgeometria titaanin ja titaaniseosten työstöön. 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan siksi käyttää **oikeana 4-teräjäyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.

Tolerassi: Sädemuoto = $\pm 0,005$ mm.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 207482.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	2 mm
Syöttö f _z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,008 mm
Syöttö f _z kopiojäyrsintään Titaanissa > 850 N/mm ²	0,01 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L _c	4 mm
Korjauskerroin v _c	1,25
Nousukulma	45 astetta
Säde R	1 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	S
Inconel	soveltuu	35 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------