

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	208037 22
GTIN	4045197269973
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

 Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 8

HammaslukuZ: 8

 Kavennuksen $\varnothing D_1$: 10 mm

Kokonaispituus L: 67 mm

 varren $\varnothing D_s$: 12 mm

 Terän pituus L_c : 9 mm

 Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	8
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Terän $\varnothing D_c$	22 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	10 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	67 mm

Terän pituus L_c	9 mm
Muoto	C
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis- \emptyset	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsein