

**Garant**
**TKM-sädejrysin, TiAlN, Säde r: 10mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	208020 10
GTIN	4045197265173
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**
**Suoraurainen, ei profiilivirhettä.**

Toleranssi:  $r = \pm 0,01 \text{ mm}$ .

**Käyttö:**
**Muotoiltujen reunojen** pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
isompi $\varnothing D_2$	25 mm
Säde r	10 mm
pienempi $\varnothing D_3$	5 mm
varren $\varnothing D_5$	25 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus $L_c$	10 mm
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

### Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

