

**Garant****Kaiverrusjyrsin, täyskovametalli 60°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208040 3
GTIN	4045197129055
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Käyttö:**

Muotojen kaivertamiseen.

**Huomautus:** $f_z$  arvolle  $a_e = 1,0 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Terän Ø $D_c$	3 mm
Hammasluku Z	1
varren Ø $D_s$	3 mm
Terän pituus $L_c$	15 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta

Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		