

**Garant****TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208037 38
GTIN	4045197270016
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Kulmatoleranssi  $\pm 8'$ .

**Huomautus:**

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Täyteen leikkuuseen  $f_z$  50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 9

HammaslukuZ: 9

Kavennuksen  $\varnothing D_1$ : 15 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 16 mm

Terän pituus  $L_c$ : 16 mm

Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

**Tekninen kuvaus**

Terän $\varnothing D_c$	38 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
HammaslukuZ	9
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Muoto	C
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsein