

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208037 20 |
| GTIN | 4045197269966 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus

Malli:

 Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 8

HammaslukuZ: 8

 Kavennuksen $\varnothing D_1$: 7,8 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

 varren $\varnothing D_s$: 12 mm

 Terän pituus L_c : 8 mm

 Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| Kavennuksen $\varnothing D_1$ | 7,8 mm |
| HammaslukuZ | 8 |
| Terän $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,042 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 63 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Terän pituus L _c | 8 mm |
| Muoto | C |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 1833 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js16 |
| syöttösuunta | vaaka |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Varsijyrsein |