



Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415525 500
GTIN	4062406579548
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muoviin asetetun **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuuishiottu. Kaksi työnnettävää ja **vahdettavaa mittaleukaa**. **Sisältää mittausvoiman rajoituksen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausnokat kierteellä M2,5 nro 415526 koko 90, kierre M2,5 erikoisantureille nro 434900 – 434910.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
virheraja	0,05 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paino	0,75 kg
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Leukapituus	90 mm
Lukema	0,01 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

Kalibrointi	A1
Esiasetustoiminto	kyllä
Mittausalue	0 - 500 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	ABS
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------