

Garant
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 4/0,4 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	206140 4/0,4
GTIN	4045197123428
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 4 mm

Terän säde R_1 : 0,4 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 12 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 3,8 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

Tekninen kuvaus

L_2	20 mm
Terän säde R_1	0,4 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	3,8 mm
Syöttö f_z koptiojyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
HammaslukuZ	2
Terän $\varnothing D_c$	4 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	12 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
varren $\varnothing D_s$	4 mm

Terän pituus L_c	4 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	30 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varren hiominen lieriömäiseksi Tyyppi FRST	209900 FRST
--	-------------