



Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415525 2000
GTIN	4062406579586
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muovin asetetun **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuushiottu. Kaksi työnnettävää ja **vahdettavaa mittaleukaa**. **Sisältää mittausvoiman rajoituksen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausnokat kierteellä M2,5 nro 415526 koko 90, kierre M2,5 erikoisantureille nro 434900 – 434910.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,13 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	A1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Esiasetustoiminto	kyllä
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Leukapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 2000 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

Paino	2,5 kg
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Standardi	Tehdasnormi
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	ABS
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismitta-alue 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------