

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, nitrattu ja höyrytetty, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132420 M14
GTIN	4045197071590
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

Etu:

Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	12 mm
Kierteennousu	2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	11 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	28 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	nitratu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Hybridi	soveltuu		
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Inconel	soveltuu	2 m/min	S
MMC	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

