

Garant**Kovametallikonekierretappi, pinnoittamaton, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132570 M8
GTIN	4045197072030
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin kestävä, lyhyt leikkuu (2 – 3 kiert.). TKM-malli.****Etu:****Erinomaisesti itseohjautuva.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: KM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteen Ø	8 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	KM
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h6
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	16 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		