

Garant
Valukonekierretappi, TiCN, M: M6

Tilaustiedot

Tilausnumero	132550 M6
GTIN	4045197071903
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Suorat lastu-urat ja lyhyt leikkuu (2 – 3 kiert.).
Etu:

- **Paremmat kulutuskestävyyssominaisuudet kerrosten kovuuden ansiosta.**
- **Suurempi lastuamisnopeus terien pienemmän lämpökuormituksen johdosta.**
- **Harmaavalun kuivatyöstössä voiteluaineen käyttö ei ole tarpeen.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

 varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	soveltuu	16 m/min	K
GGG	soveltuu	14 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

