

**Garant****TKM-jyrsin HPC, ZOX, Ø f8 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203170 12
GTIN	4045197271952
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät ja suuret, kiillotetut lastutilat.**

**Käyttö:**

Vaativan työkappalepinnan rouhintaan.

Soveltuu ainoastaan kehäjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	11 mm
HammaslukuZ	6
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	37 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,05 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	12 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	84 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	48 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	460 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	210 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		