

**Garant****TKM-kulmajyrsin, muoto C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 38mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	208028 38
GTIN	4062406397678
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

**Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.

Kulmatoleranssi  $\pm 8$  kulmaminuuttia.

**Huomautus:**

**Seuraajatuote nrolle 208035.**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään  $f_z$  saakka.

## Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	9
varren Ø $D_s$	16 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	15 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän Ø $D_c$	38 mm
Muoto	C
Terän pituus $L_c$	10 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	DIN 1833
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		