

## Garant

### GARANT Master Alu SlotMachine TKM-torusjyrsin HPC/TPC, DLC, Ø e8 DC / R1: 16/2,0mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	206258 16/2,0
GTIN	4062406398361
Tuoteluokka	11X

#### Kuvaus

##### Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa ei-rautametalleissa.

Uudentyyppinen profiili, optimoitu suurille syöttönopeuksille. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus innovatiivisen hienoraemateriaalin käytön ansiosta.

#### Tekninen kuvaus

Terän säde $R_1$	2 mm
Terän pituus $L_c$	65 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
HammaslukuZ	4
Varsi	DIN 6535 HA
Kokonaispituus L	125 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	80 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,17 mm

Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	450 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	380 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	120 m/min	N
PEEK	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu