

Garant**Kovametallikonekierretappi, pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132570 M12
GTIN	4045197072054
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Erittäin kestävä, lyhyt leikkuu (2 – 3 kiert.). KM-kärjet.****Etu:****Erinomaisesti itseohjautuva.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: KM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	10,2 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	12 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	9 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	KM
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	16 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		