

Garant**TKM-purseenpoistojyrsin, TiAlN, Ø DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208180 12
GTIN	4045197129451
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsiosa.**

Kaksoishiottu kärkiosa, 45°:n kulma.

Käyttö:**Etu- ja takapinnan purseenpoistoon** sekä **viistämiseen** myös vaikeapääsyisissä paikoissa.Sopii erinomaisesti **muotojen työstöön**.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	12 mm
L ₂ +0,5	6 mm
HammaslukuZ	4
Muoto	laakea
L ₄ +0,5	94 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,017 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Viistejyrsintä	eteen- ja taaksepäin 45
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \emptyset	$\pm 0,05$
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,25×L2 särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Purseenpoistin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	115 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

