

Garant**Etu- ja takapinnan jyrsvä TKM-sädejyrsin, TiAlN, Säde r: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208170 2,5
GTIN	4045197457219
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin pitkä varsiosa.**Kaksoishiottu kärkiosa, **neljännesympyräprofiili.**Toleranssi: Koko = **halkaisija $r \pm 0,05$ mm.****Käyttö:**Muotoiltujen reunojen **etu-** ja **takapintojen** **purseenpoistoon.****Tekninen kuvaus**

isompi $\varnothing D_2$	12 mm
HammaslukuZ	4
$L_2 +0,5$	8 mm
pienempi $\varnothing D_3$	7 mm
Säde r	2,5 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,01 mm
varren $\varnothing D_5$	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L_c	2,5 mm
Pyöristysjyrsintä	eteen- ja taaksepäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,05
Lastuamisleveys a _e jyrsinän aikana	0,5×r särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	115 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	M
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		